

**HOLEX****Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, balos, Típus: SET07****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260347 SET07
GTIN	4045197656681
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Tartalom:**

Műanyag dobozban.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A1216M SDUCR/L07
Kés ISO kódja	A1012K SDUCR/L07
Kés ISO kódja	A0810H SDUCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	6,5 mm

Közélpelolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Közélpelolódás L <sub>3</sub>	11 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	27,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	18 mm
Teljes hossz L	100 mm
Teljes hossz L	125 mm
Teljes hossz L	150 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	8 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	10 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Váltólapka csavar készlet Típus 7	269028 7
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 0810/07 mm	260343 0810/07
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500