

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260343 10/07
GTIN	4045197656001
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 7
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	13,5 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Középtolódás L ₃	7 mm
Kés ISO kódja	A10K SDUCR/L07
Teljes hossz L	125 mm
Befogási magasság L ₂	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 7

269028 7

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500