

**Garant****DC.T 070204, Minőség: CU7010**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Árucikk kategória	21G

## Leírás

DC.T 070204 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmElőtolás  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 90 - 210 m/min

## Műszaki leírás

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 140 m/min
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	90 - 210 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Előtolás $f$	0,05 - 0,2 mm/ford,
Mellékfelhasználás	M

Forgácstörő	SS
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	CU7010
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	Cermet
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz