

Garant**Esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Szorítóköröm	259038 14
Csavar készlet	259023 2
Csap	259049 6
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szárméret	20 mm
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2020K16
Alátétlapka	259031 32
Fejhossz L ₁	31 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 32	259031 32
Csavar készlet 10 darabos Típus 2	259023 2
Szorítóköröm Típus 14	259038 14
Csap Típus 6	259049 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500