

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK6425, Jelölés, típus W29: 24-000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236771 24-000
GTIN	4047109225459
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.

Típus: ST900; INOX

Váltólapka ISO kód: WOEX 05T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,14 mm/ford,

Műszaki leírás

Megnevezés	24-000
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,14 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304
Minőség	BK6425
Típus	ST900; INOX
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	225 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		