

**Furatkés készlet, acél, belső hűtéssel, balos, Típus: SET11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260347 SET11
GTIN	4045197657763
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:**

Műanyag kofferben.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: A16Q SDUCR/L11

Kés ISO kódja: A25R SDUCR/L11

Kés ISO kódja: A20R SDUCR/L11

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 25 mm

Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$: 27 mm

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 8
Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L11
Kés ISO kódja	A25R SDUCR/L11
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..

Befogási magasság L ₂	15 mm
Befogási magasság L ₂	18 mm
Befogási magasság L ₂	23 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	25 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	32 mm
Középtolódás L ₃	13,6 mm
Középtolódás L ₃	16 mm
Középtolódás L ₃	18,5 mm
Teljes hossz L	180 mm
Teljes hossz L	200 mm
Teljes hossz L	200 mm
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 14	269028 14
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	269420
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 16/07 mm	260343 16/07
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 16/07 mm	260342 16/07
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 20/11 mm	260343 20/11
Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 25/11 mm	260343 25/11

Furatkés, acél Szár Ø / lapkaméret 20/11 mm	260342 20/11
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500