

**Garant****Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251407 25/16
GTIN	4045197650931
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Csap	259049 6
Csavar készlet	259023 2
Fejhossz L <sub>1</sub>	36 mm
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2525M16
Szárméret	25 mm
Szorítóköröm	259038 14
Lapkaméret	16 mm
Alátétlapka	259031 32
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Alátétlapka Típus 32	259031 32
Csavar készlet 10 darabos Típus 2	259023 2
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Szorítóköröm Típus 14	259038 14
Csap Típus 6	259049 6
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500