



Akkutöltő szekrény PRO CHARGE, Modell: PRO1200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szekrényház olajos csillapítású ajtóbehúzó általi állandó automatikus csukással, 2 pontos zárással.

- **Zárható profilhenger (zárberendezéshez alkalmas) és zárt állapot visszajelzés (piros/zöld). A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **Integrált szállító lábazat üzemben belüli szállításhoz.**
- **Integrált állítható lábak padló egyenletlenségeinek kiegyenlítéséhez.**
- **90 perces tűzvédelem kívülről befelé (90 típus / EN 14470-1 szerint típusvizsgált) és 90 perces tűzálló képesség belülről kifelé ható tűz esetén.**
- **Biztonsági csatlakozó az áramhálózatról való egyszerű leválasztáshoz.**

Akkutöltő szekrény lítium-ion akkumulátorok biztonságos töltéséhez és tárolásához. A szekrény két ajtajának egyidejű kinyitása csupán egy kézzel. Szellőztető adapter a hő felhalmozódásának elkerüléséhez az akkumulátor töltése közben. Nyomáscsökkentő nyílás a fejrészen. Telepített 3 fokozatú jelző és tűzelfojtó rendszer füstjelzővel, hőmérséklet érzékelővel, optikai és akusztikus riasztással és tűzelfojtó egységgel; tűz esetén automatikusan működésbe lép; csatlakozóval áramhálózathoz történő csatlakoztatáshoz. Üzemkészre szerelt konnektor elosztó fém házzal és 8 védőérintkezős csatlakozó aljzattal a szekrény belterében kompletten minden rakodási szinten.

Szabvány:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Tartalom:

Szekrény 5 perforált lemez polclappal, konnektor elosztóval, 1 acéllemez alsó gyűjtőtálcával, porszórt bevonattal.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók RAL 5010 enciánkék **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni az akku tároló és töltő szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni kell a működőképességét. Földszinti elhelyezés javasolt a biztonsági szekrények könnyű evakuálása érdekében.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	1050 mm
Névleges feszültség	230 V
Hasznos mélység	522 mm
Hasznos magasság	1647 mm
Maximális terhelés	600 kg
Alsó csepegtető tálca térfogata	2,6 l
Targoncanyílás belső mérete, szélesség	1120 mm
Targoncanyílás belső mérete, magasság	90 mm
Polclapok száma	5
Szélesség	1193 mm
Magasság	2224 mm
Mélység	615 mm
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Súly	512 kg
Magasságállítás osztása	32 mm
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény