

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

2 élű váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1 mm
Váltólapka ISO kód	LPGT 010210 ER-GM
Típus	ST1400
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,2 mm
Minőség	PR1825
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,4 mm
Cserék / élek száma	2

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		