

Garant**Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251407 25/22
GTIN	4045197650948
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Lapkaméret	22 mm
Alátétlapka	259031 33
Hozzávaló váltólapka	TN.. 2204..
Csap	259049 2
Csavar készlet	259023 2
Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2525M22
Fejhossz L ₁	36 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Szorítóköröm	259038 13
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 33	259031 33
Szorítóköröm Típus 13	259038 13
PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Csavar készlet 10 darabos Típus 2	259023 2
Csap Típus 2	259049 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500