

**DCGT 070204, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260369 SP4019 |
| GTIN | |
| Árucikk kategória | 28D |

Leírás

DCGT 070204 SP4019 Minőség: SP4019
Forgácstörő: 62
Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------|
| Fő felhasználás | UNI |
| Forgácstörő | 62 |
| Sarokrádiusz | 0,4 mm |
| Fogásmélység a_p | 0,15 - 3 mm |
| Előtolás f | 0,05 - 0,3 mm/ford, |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 30 - 440 m/min |
| Forgácsolási feltétel | folyamatos |
| Minőség | SP4019 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | DCGT 070204 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |