

**HOLEX Pro esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260048 25/09
GTIN	4067263109631
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Lapkaméret	9 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2525M09
Fejhossz L ₁	19 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Teljes hossz L	150 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Szabvány	Gyári szabvány
Szárméret	25 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15