

**HOLEX****HOLEX Pro esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Árucikk kategória	22E

**Leírás****Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szárméret	20 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Kés ISO kódja	SCLCR/L 2020K09
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	17 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15