

**HOLEX Pro esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260304 25/11
GTIN	4067263109679
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	21,5 mm
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Szárméret	25 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2525M11
Teljes hossz L	150 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15