

**SD.. váltólapkákhoz SDJCL 93°, balos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260305 25/11
GTIN	4067263109693
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Fejhossz L ₁	21,5 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	SDJCR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	balos
Belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/260305-25/11>