

HOLEX**HOLEX Pro esztergákés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G 1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Szabvány	Gyári szabvány
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Lapkaméret	11 mm
Fejhossz L ₁	24 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Teljes hossz L	125 mm
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020K11
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15
Nyomaték csavarhúzó Típus TX8	659950 TX8