

**HOLEX Pro esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261300 25/11
GTIN	4067263109433
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G 1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Szárméret	25 mm
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2525M11
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Fejhossz L ₁	26 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Lapkaméret	11 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Teljes hossz L	150 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15
Nyomaték csavarhúzó Típus TX8	659950 TX8