

HOLEX**HOLEX Pro esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Árucikk kategória	22E

Leírás**Kivitel:**

Célzott hűtés a vágóélnél.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a fej alatt a tömlőcsatlakozáson keresztül (G 1/8 col – tartozék).

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	24 mm
Teljes hossz L	125 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 1103..
Kés ISO kódja	SVJCR/L 2020K11
Szabvány	Gyári szabvány
Szárméret	20 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 22
Lapkaméret	11 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 22	269028 22
Nyomaték csavarhúzó Típus TX15	659950 TX15
Nyomaték csavarhúzó Típus TX8	659950 TX8