

HOLEX**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338425 3
GTIN	4067263109280
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Menet szár Ø-höz d_2	4,5 mm
Hosszabbító Ø D_3	6 mm
Hosszabbító L_3	130 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M6
Hosszabbító L_2	60 mm
Hosszabbító K_2	4,9 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M4

Termék fajtája

Hosszabbító