



## Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	338425 4
GTIN	4067263109297
Árucikk kategória	32H

### Leírás

#### Kivitel:

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

#### Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

#### Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

### Műszaki leírás

Menet szár $\emptyset$ -höz $d_2$	6 mm
Hosszabbító $\emptyset$ $D_3$	8 mm
Névleges menet $\emptyset$ -höz $d_1$ DIN 371	M4,5 – M6
Hosszabbító $L_3$	130 mm
Hosszabbító $L_2$	60 mm
Névleges menet $\emptyset$ -höz $d_1$ DIN 374/376	M8
Hosszabbító $K_2$	6,2 mm

Termék fajtája

Hosszabbító