

**HOLEX****Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338425 2
GTIN	4067263109273
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Menet szár Ø-höz $d_2$	3,5 mm
Hosszabbító $K_2$	4,9 mm
Hosszabbító $L_3$	130 mm
Hosszabbító Ø $D_3$	6 mm
Hosszabbító $L_2$	60 mm
Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371	M3

Termék fajtája

Hosszabbító