



Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	338425 10
GTIN	4067263109815
Árucikk kategória	32H

Leírás

Kivitel:

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Névleges menet \emptyset -höz d_1 DIN 374/376	M16
Hosszabbító K_2	9 mm
Hosszabbító L_2	90 mm
Hosszabbító L_3	130 mm
Hosszabbító $\emptyset D_3$	12 mm
Menet szár \emptyset -höz d_2	12 mm
Termék fajtája	Hosszabbító

