

**HOLEX****Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 10L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338425 10L
GTIN	4067263109822
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Hosszabbító L <sub>3</sub>	230 mm
Hosszabbító Ø D <sub>3</sub>	12 mm
Menet szár Ø-höz d <sub>2</sub>	12 mm
Hosszabbító K <sub>2</sub>	9 mm
Névleges menet Ø-höz d <sub>1</sub> DIN 374/376	M16
Hosszabbító L <sub>2</sub>	90 mm
Termék fajtája	Hosszabbító

