

**Táras csavarhúzó nyél 1/4 col bitekkel racsnival és mágnessel, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	676566 1
GTIN	4067263109464
Árucikk kategória	62F

**Leírás****Kivitel:**

Kisméretű ergonomikus 2K erős nyél 1/4 col bitbefogóval nehezen hozzáférhető helyekhez. Racsnifunkcióval (45 fog) és irányváltó tárcsával jobbos és balos meghúzáshoz és rögzítéshez. 6 szívos kemény univerzális C 6,3 bit, melyek a markolatban lévő társban találhatóak. A bitbefogóban lévő erős állandó mágnes biztosítja a bit biztonságos elhelyezkedését.

**Alkalmazható:**

1/4 col bitek C 6,3 szárral.

**Tartalma:**

1-1 bit:

Phillipshez, méret: 1; 2.

belső Torx®-hoz, méret: TX15; TX20; TX30.

laposhoz, méret: 5,5.

**Műszaki leírás**

Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Teljes hossz	69 mm
Utánfogási szög	8 fok
Bit befogó	D 6,3

## Adatlap

Forgó sapka	nem
Bal-jobb forgásirány átkapcsolás	igen
racsni nyéllel	igen
teleszkópos szárral	nem
Inkl. bitek	igen
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám