

Garant**Központosító satu-alapkészülék Xtric, Típus: 125XL****Rendelési adatok**

Rendelés száma	363000 125XL
GTIN	4067263109907
Árucikk kategória	310

Leírás**Kivitel:**

- **Nagyon könnyen hozzáférhető és tökéletesen szimmetrikus.**
- **Teljesen edzett és az alsó oldal finomra mart.**
- **Nyers darabok és kész elemek befogása a legminimálisabb pofa és alkatrész elemeléssel.**
- **Furatokkal LANG pozicionáló rendszerhez, GARANT ZeroClamp-ra és Erowa ITS148 (50 és 80 méretre) adaptálható központosító lappal.**
- **Szerszám nélküli pofacsere. A pofák megfordításával módosítható a befogási tartomány.**
- **Automatizációs interfész.**
- **Zseniális szerszám nélküli pofa gyorscsere rendszer.**
- **Szorítóerő max. 25 kN 90 Nm nyomatéknál.**
- **Gyorsan és magától értetődően kezelhető.**
- **Ismétlési pontosság <0,01 mm.**
- **Skálázás a befogó modulok előpozicionálásához.**
- **Orsóanya önbeálló funkcióval vagy anélkül.**
- **Szorítóperem szorítókörmökhez.**
- **Központ beállítás körmökkel.**

Felhasználás:

Tökéletes 5 oldalas megmunkáláshoz. Központos befogás.

Alkalmazható:

Rátétpofák 363010 – 363045 sz.

Tartalom:

Alapsín, orsó, orsóanya, **363083 sz. orsóburkolat.**

Opcionális tartozék:

Hatszögcsavarhúzó 627424 sz. 5 méret, körmök 628600 sz. 2 méret, nyomatékkulcs 656050 sz., dugókulcs fej 642229 sz., szorítóköröm 363081 sz. 80 és 361165 CS1 sz. GARANT befogócsap

363190 sz., adapterlapok 363079, 363080, 363085 sz. 363090 sz. magasító konzol (a 363079 sz.-mal kombinálva). 358595 52/96 sz. összeszerelő állomás.

Figyelem:

A ZeroClamp befogócsapjai eredetileg túl hosszúak ahhoz, hogy közvetlenül használhatóak legyenek. Rövidítse le a csavarok menetét max. 19 mm-re a felfekvő felülettől számítva. A hozzávaló 363010 – 363045 sz. rátétpofák nem képezik a tartozékok részét. Az S2 befogási helyzet a pofa megfordításával áll elő. Az XS és XSP és H típusoknál a befogási hézagokat elcsúsztatott rátétpofákkal kell megszüntetni.

Műszaki leírás

B	125 mm
Súly	13,4 kg
Alsó oldal alapmérete	2×96 / 200 mm
Kulcsnyílás méret	5 mm
Kulcsnyílás méret	13 mm
Hosszanti horony	20 mm
Magasság H	54 mm
Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	Xtric 125
Maximális nyomaték	132 Nm
Max. szorítóerő	32 kN
L	370 mm
Befogási tartomány S2	92 - 330 mm
Sorozat	Xtric
Befogási tartomány S1	0 - 244 mm
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

Szorítókörmő Típus CS1	361165 CS1
Orsócsapágy kompletten Típus 125/270	363008 125/270
Lágy rátétpofa Típus 160A	363034 160A

Lágy rátétpofa Típus 160S	363034 160S
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 10 mm	363076 10
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 12 mm	363076 12
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 20 mm	363076 20
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 25 mm	363076 25
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30 mm	363076 30
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 30C mm	363076 30C
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32 mm	363076 32
Párhuzamos alátétek pármágneses Magasság 32C mm	363076 32C
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 125/120 mm	363080 125/120
Központosító satu adapterlap ZS típus / befogótárcsa Ø 125/138 mm	363080 125/138
Tartalék orsó XTRIC-hez Típus 125M	363084 125M
Orsóanya, merev, jobbos Típus 125	363097 125
Orsóanya, önbeálló, balos Típus 125	363098 125
Orsóanya, önbeálló, jobbos Típus 125	363099 125