

**DCGX 11T3005, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260371 SP4019
GTIN	2050001939173
Árucikk kategória	28D

Leírás

DCGX 11T3005 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	62
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	UNI
Minőség	SP4019
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás

Szerszámanyag	HM
Sorozat	eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	Furatkés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DCGX 11T3005
Cserék / élek száma	2
Váltólapka kiosztás	egyenes