

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, PSC 32 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308559 10
GTIN	4067263110064
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel. A belső és külső menet megfelel a méretnek.

Felhasználás:

hő szártűrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbítók 302410 – 302416 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz. Kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Külső Ø D	32 mm
A-méret kinyúlási hossz	70 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogó	PSC 32 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Zsugorbefogó