

Garant**Becsavarozható maró befogó, hengeres, PSC-63, Menetméret M: M16X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Műszaki leírás

Menet M	M16×50
Hasznos hossz L ₁	50 mm
Külső Ø D	29 mm
Furat Ø D ₁	17 mm
A-méret kinyúlási hossz	74,5 mm
Befogó	PSC-63
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó