

**Garant****Becsavarozható maró befogó, hengeres, PSC-63, Menetméret M: M10X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308553 M10X50
GTIN	4067263110095
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

**Felhasználás:**

Menetes becsavarozható marók befogásához.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	74,5 mm
Furat $\varnothing D_1$	10,5 mm
Hasznos hossz $L_1$	50 mm
Külső $\varnothing D$	18 mm
Menet M	M10×50
Befogó	PSC-63
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$

Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó