

Garant**Becsavarozható maró befogó, hengeres, PSC-63, Menetméret M: M12X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Műszaki leírás

Furat $\varnothing D_1$	12,5 mm
Hasznos hossz L_1	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	74,5 mm
Menet M	M12×50
Külső $\varnothing D$	21 mm
Befogó	PSC-63
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$

Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó