

Garant**Weldon befogó hűtőcsatorna furatokkal, PSC 40 rövid, Befogási Ø D1: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308497 14
GTIN	4067263110187
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B alak és a DIN 6535 HB alak szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz., dugókulcs 309893 sz.

Figyelem:

Hozzávaló szűkítő PSC 63-ról PSC 40-re vagy PSC 50-re 318892 sz.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 40-ről, ill. HSK 63-ról PSC32-re, PSC 40-re vagy PSC 50-re külön ajánlatkérésre.

Hozzávaló szűkítőpersely SK 50-ről, ill. HSK 100-ról PSC 63-ra vagy PSC 80-ra külön ajánlatkérésre. A hozzávaló hosszabbítókat lásd a 318894 sz. alatt.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	55 mm
Külső Ø D	44 mm
Befogási Ø D ₁	14 mm

Befogó	PSC 40 rövid
Befogó szabvány	ISO 26623-1
belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Weldon befogó