

**Garant****Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Árucikk kategória	31A

## Leírás

**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül, rövid.**

**Felhasználás:**

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

**Figyelem:**

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min<sup>-1</sup>.

## Műszaki leírás

Szár Ø d	12 mm
Furat Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Teljes hossz L	160 mm
Terméknév attribútum	L = 160 mm
Termék fajtája	Extensionrod