

Garant**ER szorítópatronos befogó, HSK-E 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 11****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305155 11
GTIN	4067263110279
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
- Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

Tartalom:

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

Figyelem:

RFID/Balluff-Chip furat nélkül.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	19 mm
Befogási tartomány	0,5 - 7 mm
ER szorítópatronhoz	11
Befogó	HSK-E 50 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1

Adatlap

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó