

**Garant****ER szorítópatronos befogó, HSK-E 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305155 25
GTIN	4067263110293
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **Felfúrt furat (beállító csavar nélkül).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok DIN 6499 – Form A és Form B szerinti ER szorítópatronban való befogására.

**Tartalom:**

Bevonattal ellátott nagy sebességű felfogó anya.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz. ER szorítópatronok 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 ill. 613300 sz.

**Figyelem:**

RFID/Balluff-Chip furat nélkül.

**Műszaki leírás**

ER szorítópatronhoz	25
Befogási tartomány	1 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	HSK-E 50 rövid
Befogó szabvány	DIN 69882-6
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A

## Adatlap

Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó