

**Végtelenített körheveder, ibolyakék, 1000 kg, Hasznos hossz: 1,5m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	086240 1,5
GTIN	4049924500100
Árucikk kategória	08Z

**Leírás****Kivitel:**

Rendkívül ellenállóképes végtelenített körhevederek (EN 1492-2), varrás nélküli kopásálló köpennyel.

**Felhasználás:**

Szerkezeti elemek emelésére és mozgatására.

**Figyelem:**

Szállítás külön rendelésre az alábbi terhelhetőségig: 150 t (poliészter), 180 t (dyneema).

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz	1,5 m
Kerülehossz	3 m
Heveder szélesség	46 mm
Szimpla terhelés közvetlenül WLL	1000 kg
Szimpla terhelés átfűzve WLL	1000 kg
Dupla terhelés WLL max. 7°	2000 kg
Dupla terhelés WLL 7°– 45°	1400 kg
Dupla terhelés WLL 45°– 60°	1020 kg
Termék fajtája	Végtelenített körheveder

