

**KOMET® Unisix® váltólapka, BK72, Jelölés, típus W29: 34-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236830 34-010
GTIN	4047109059009
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

236650; 236660; 236685; 236686 sz.

Figyelem:**A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.**

Típus: ST1400

Váltólapka ISO kód: WOEX 06T304

Előtolás f acélban < 900 N/mm²: 0,15 mm/ford,**Műszaki leírás**

Megnevezés	34-010
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,15 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	WOEX 06T304
Minőség	BK72
Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	200 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		