

**Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 4L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338435 4L
GTIN	4067263110323
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

Belső hűtőfolyadék ellátással.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M4,5 – M6
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M8
Hosszabbító Ø D_3	7 mm
Négyszöghöz K_1	4,9 mm
Hosszabbító K_2	5,5 mm
Menet szár Ø-höz d_2	6 mm
Hosszabbító L_3	230 mm

Adatlap

Befogási hosszhoz l_1	26 mm
Hosszabbító $\varnothing D_4$	12,1 mm
Hosszabbító L_2	70 mm
Belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hosszabbító