

**Menetfúró toldó Belső hűtéssel, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338435 10
GTIN	4067263110439
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- Hosszú ill. extra hosszú változat.
- A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
- A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
- A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

Belső hűtőfolyadék ellátással.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen lévő hornyok, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás közvetlenül öntvényfalaknál.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M16
Hosszabbító L_3	130 mm
Befogási hosszhoz l_1	36 mm
Hosszabbító Ø D_4	18 mm
Hosszabbító L_2	90 mm
Hosszabbító Ø D_3	12 mm
Négyszöghöz K_1	9 mm

Menet szár Ø-höz d_2	12 mm
Hosszabbító K_2	9 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hosszabbító