

**Elektronikai hegyesfogó, 45°-ban hajlított, Teljes hossz: 145mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	727193 145
GTIN	4003773039396
Árucikk kategória	73F

**Leírás****Kivitel:**

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm részek. Precíziós illeszték. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében. Simára köszörült szorítófelületek. Gondosan sorjázott élek. Markolatok többkomponenses bevonattal.

**Felhasználás:**

Finom szerelési munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

**Szabvány:**

DIN ISO 9655

**Alapanyag:**

Golyóscsapágy acél, olajban edzett.

**Figyelem:**

További kivitelek külön ajánlatkérésre kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	145 mm
Pofahossz	35 mm
Fejszélesség	12 mm
Pofaalak	Hegyes végű, 45° hajlított
Szabvány	DIN ISO 9655
Pofák kivitele	belül simára köszörült

## Adatlap

Nyel	Többkomponensű markolat
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Felület	tükröfényűre polírozott
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Telefonfogó