



Forrasztó állomás, Gyártó jelölése: ICON1MK2



Rendelési adatok

Rendelés száma	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Árucikk kategória	04K

Leírás

Kivitel:

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés). Multifunkcionális nagy teljesítményű forrasztóállomás, microSD memóriakártyával állítható be. Intelligens energiagazdálkodás a csatlakoztatott szerszámokhoz. Magától értetődő, egyérintéses kezelés és nagyméretű multifunkciós kijelző. Az állomás megfelel az ESD követelményeknek. Hőmérséklet szabályozás dinamikus energiagazdálkodással.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Műszaki leírás

Súly vezeték nélkül	3 kg
Hossz	175 mm
Magasság	105 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Névleges feszültség	230 V
Teljesítményfelvétel	80 W
Szélesség	150 mm
Energiaellátás	Vezetékes

Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	50 - 450 °C
Hálózati frekvencia	50 Hz
Termék fajtája	Forrasztó állomás