

**Forrasztó állomás, Gyártó jelölése: PICOMK2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Árucikk kategória	04K

Leírás**Kivitel:**

Hőfokszabályozós forrasztó állomás kerámia PTC-fűtőbetéttel és belső fűtésű Ersadur hosszú élettartamú pákahegyekkel (pontos hőmérséklet-érzékelés). Az i-CON PICO egyszerű kezelési koncepcióval rendelkezik belépő szinthez. Univerzálisan használható. A legkisebb helyet foglalja, okos funkciókkal, Mikro SD kártyával állítható be.

Felhasználás:

Minden elektronikai és elektrotechnikai forrasztási igényt kielégít.

Műszaki leírás

Felfűtési idő 280 °C-ra	9 s
Hálózati feszültség	240 V
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Energiaellátás	Vezetékes
Hossz	145 mm
Hálózati frekvencia	50 Hz
Forrasztópáka súlya vezeték nélkül	30 g
Pákahegy hőmérséklet-szabályozási tartománya	150 - 450 °C
Magasság	103 mm

Szélesség	80 mm
Teljesítményfelvétel	80 W
Termék fajtája	Forrasztó állomás