




5 tengelyes gépsatu TeleCentric, Típus: 125



Rendelési adatok

Rendelés száma	361255 125
GTIN	4250364404495
Árucikk kategória	34A

Leírás

Kivitel:

- **Optimális 5 tengelyes megmunkáló központon való felhasználáshoz.**
- **Hagyományos befogás és szorító befogás lehetséges.**
- **Teleszkópos orsó, a zavaró megfogóelemek változatlanok maradnak.**
- **Központos, egyszerű programozás nullponti beállítás nélkül.**
- **A munkadarab hozzáférhető a befogási tartománytól függetlenül.**
- **Szimmetrikus felépítés = A munkadarab közepén és párhuzamos marad. Az anyag túlmérete szimmetrikusan oszlik el.**
- **Szerszám nélküli pofacsere a gyorsárnak köszönhetően 10 másodperc / pofapár alatt.**
- **Állandó befogóerő alacsony karbantartási igényű teleszkópos orsóval.**
- **Alap kivitelben 25H6 M10 felfogó furatokkal 200-as raszterméretű nullponti befogórendszerhez.**
- **Intergált skálagyűrű a központi helyzet finombeállításához.**
- **Befogóerő 30 kN, 45 Nm-nél, lineáris.**

Tartalom:

forgatókar, gyors üzembehelyezési útmutató.

Opcionális tartozék:

Nyomatékkulcs 656050 sz. 120 méret, 6-szög rátűzőkulcs 643330 sz. 14 méret, rátétpofa 361258 – 361264 sz., szorítókörm 360750 sz. 125/160 méret, beállító és rögzítő készlet 360530 sz., befogócsap 360025 sz. 25M10 ill. 25M10/138 méret. Rátétpofák 361258 125 és 361260 125 sz., további különleges tartozékok külön érdeklődésre.

Műszaki leírás

Szélesség B	125 mm
Sorozat	TeleCentric
Max. szorítóerő	40 kN
Kulcsnyílás méret	14 mm
Maximális nyomaték	60 Nm
Súly	35 kg
Hossz L	398 mm
Alaptest magassága c	178,9 mm
Befogási tartomány S2	106 - 227 mm
Befogási tartomány S1	44 - 165 mm
Magasság h	27,1 mm
Horonyszélesség n H7	20 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

Tartozék

ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10	360025 25M10
ZeroClamp befogócsap belső menettel Típus 25M10/138	360025 25M10/138
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 12 mm	360530 12
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 14 mm	360530 14
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 16 mm	360530 16
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 18 mm	360530 18
Beállító és rögzítő készlet Asztal T-horonyméret 22 mm	360530 22
Szorítókörmök készlet 2 darabos Pofaszélességhez 125/160 mm	360750 125/160
Rátétpofaszorító Típus 70	361258 70
RátétpofaSima Típus 70	361260 70

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, hosszú Hatszög 14 mm

643329 14

Nyomatékkulcsirányváltós racsnival Maximális nyomaték
120 Nm

656050 120