



## PocketSense, Maximális szorítóerő: 70



### Rendelési adatok

Rendelés száma	358777 70
GTIN	
Árucikk kategória	34A

### Leírás

#### Kivitel:

Erőmérő szelence a szorítóerő megbízható, vezeték nélküli ellenőrzéséhez.

#### Előny:

- **A szorítóerő közvetlenül a kijelzőn és a felhasználói készüléken jelenik meg.**
- **Energiahatékony készenléti üzemmóddal és akár hat hónapos elem élettartammal két műszakos üzemben.**
- **Kompakt felépítésű.**
- **Alumínium ötvözet ház.**

#### Felhasználás:

Tökéletes satuk rendszeres ellenőrzéséhez. Alkalmas minden, legalább 61 mm-es befogási tartománnyal és 2,5 – 70 KN között nyomóerővel rendelkező satuhoz.

#### Tartalom:

- **Kofferrel a tároláshoz.**
- **2 x elem, 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 x Torx kulcs T10.**
- **1 x gyors üzembehelyezési útmutató.**

#### Figyelem:

Az erőmérő szelence két mérőfelületét teljesen a satu közé kell szorítani. Minimális pófamagasság kb. 38 mm.

### Műszaki leírás

Magasság	55 mm
Súly	0,65 kg
Névleges feszültség	3,6 V
Energiaellátás	Elemes
Befogási tartomány	61 mm
Maximális vizsgálóerő	70000 N
Hossz	92 mm
Szélesség	56 mm
Interfész	Bluetooth-kapcsolat
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Termék fajtája	Erőmérő