

**Garant****Befogó, HSK-A 63, ABS® Ø d: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238500 25
GTIN	4067263110989
Árucikk kategória	29W

**Leírás****Kivitel:**

- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 ford./percnél.
- Belső hűtőfolyadék ellátással.

**Szabvány:****DIN 69893****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz A	50 mm
Kiálló hossz L <sub>1</sub>	24 mm
ABS® Ø d	25 mm
Befogó	HSK-A 63
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69893
belső hűtés	igen
Külső Ø d <sub>1</sub>	63 mm

Termék fajtája

ABS befogó