

Garant**Befogó, SK 50, ABS® Ø d: 63mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238440 63
GTIN	4067263110965
Árucikk kategória	29W

Leírás**Tartalom:****Szállítás kompletten, tömítőgyűrűvel és átalakító készlettel AD alakhoz.****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	60 mm
Kiálló hossz L ₁	29 mm
ABS® Ø d	80 mm
Befogó	SK 50
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69871
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél
belső hűtés	igen
Termék fajtája	ABS befogó

