

Garant**Befogó, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238520 40
GTIN	4067263111030
Árucikk kategória	29W

Leírás**Kivitel:**

- A befogó Q 6,3-ra kiegyensúlyozva 10.000 ford./percnél.
- Belső hűtőfolyadék ellátással.

Szabvány:**DIN 69893****Figyelem:**

További befogók ABS® csatlakozóval külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz A	80 mm
Kiálló hossz L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Befogó	HSK-A 100
Szár	ABS
Befogó szabvány	DIN 69893
belső hűtés	igen
Külső Ø d ₁	100 mm

Termék fajtája

ABS befogó