

Mahr

Induktív hosszmérő tapintó, Típus: P2004T**Rendelési adatok**

Rendelés száma	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Az induktív hosszmérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.

Derékszögű sapkával radiális kábelvezetéshez. A kábel a melléklet sapkával megtörhető.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Tartalom:

Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

Opcionális tartozék:

Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

Műszaki leírás

Mérőerő az elektronikus nullapontnál	0,75 ±0,15 N
Ismételhetőség	0,1 µm
Méréstartomány	±2 mm
Gyártó jelölése	P 2004M
Linearitás eltérés ± 1,0 mm-nél	1,5 µm
Linearitás eltérés ± 0,5 mm-nél	0,4 µm
Kompatibilitás	Mahr

IP védeettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	Kérjen ajánlatot
Termék fajtája	Tapintó

Tartozék

Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50