

**Mahr****Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel, Előrajzolási magasság: 980mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	445000 980
GTIN	4059192066789
Árucikk kategória	43B

**Leírás****Kivitel:**

Kontrasztos, 12 mm magas LCD-kijelző. Ergonomikus, stabil láb edzett és leppelt felfekvő felülettel a könnyű és rántásmentes eltolás érdekében. Edzett, rozsdamentes acél sín és tolóka. Nagy kézikerek pozicionáláshoz és méréshez. Kiegészítő **finombeállítás és rögzítőcsavar**.

**Tartalom:**

1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 db 445002 sz. keményfémbetétes rajztű.

**Opcionális tartozék:**

Tartó szögtapintós mérőórákhoz és mérőórákhoz 445004 sz., adatkábel 498940 sz.

**Műszaki leírás**

Leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,06 mm
Talpfelület hossz	220 mm
Leolvasás	0,0005 coll
Energiaellátás	Elemes
Mérőoszlop keresztmetszet	35×15 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Talpfelület szélesség	120 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	E1
Termék fajtája	Magasságmérő és előrajzoló készülék