



## Akkus ütvefúró csavarozó ONE-KEY™, Típus: M18OPD3-5



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Árucikk kategória	03L

### Leírás

#### Kivitel:

- Nagy teljesítményű akkumulátoros 2 fokozatú ütvefúró csavarozó többfokozatú nyomaték-beállítással.
  - REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ion akkumulátorok külön cellafelügyelettel és töltöttségi szint kijelzéssel.
  - Robusztus fém hajtóműház a hosszú élettartam érdekében.
  - FIXTEC fém gyorsbefogó fúrótokmány orsóreteszeléssel.
  - Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  - A munkaterület megvilágítása LED-del.
  - Kefe nélküli POWERSTATE™ motor (az M18BPD4 méret nem) a maximális hatékonysági fok érdekében. Nagyon csekély kopás és akár 10-szeres élettartam a standard DC motorokhoz képest.
  - REDLINK PLUS™ elektronika – túlterhelés elleni védelem és teljesítmény menedzsment.
- FUEL™ ONE-KEY™ – A FUEL™ készülékek legújabb generációja **integrált Bluetooth technológiával egyedi konfigurációhoz, online készletkezeléshez és készülék általi jelentéshez.**

#### Tartalom:

2×Li-Ion akkumulátor, töltőkészülék, szállítókoszor (HD-Box) és övcsipesz.

#### Figyelem:

Hozzávaló akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 – 073816, 073827 és 073840 sz.-tól talál.

A megfelelő Bluetooth Tracking Modul a 070103 BTT-1 szám alatt található.

## Műszaki leírás

Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Energiaellátás	Akkus
Gyártó jelölése	M18ONEPD3-502X
Súly	2,2 kg
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maximális nyomaték	158 Nm
Jellemző felhasználás	Heavy Duty
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkcióval	11,3 m/s <sup>2</sup>
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor-feszültség	18 V
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 18 V típus
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	1,5 m/s <sup>2</sup>
Motor felépítése	FUEL™
Maximális csigafúró Ø betonban	16 mm
Maximális csigafúró Ø fában	89 mm
Applikáció kapcsolódás	OneKey
Maximális fordulatszám 2. fokozat	2100 min <sup>-1</sup>
Maximális csigafúró Ø acélban	16 mm
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

