

Garant**Zsugorbefogó AD alak hűtőcsatorna furattal, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303406 6
GTIN	4067263110217
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Integrált szerszám hosszállítás, 10 mm állítási út (6Ø-től).
- 3–5 méret keményfémhez, 6-os mérettől HSS-hez és keményfémhez.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához h6 tűréssel.

Szabvány:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz., zsugorbefogó készülékek 354210 – 354400 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	27 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	BT 30 rövid
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó

Tartozék

Kúpvonócsaptömített, Form A Meredekkúphoz 30	308610 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308760 30
Kúpvonócsap 45°tömített Meredekkúphoz 30	308765 30
Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1
Alap szerszámbefogóSK-hoz SK kúpos szárhoz 30	354225 30
Hűtőadapter, rövid4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354235 6-9
Hűtőadapter, hosszú4,5° Befogási Ø-höz 6-9 mm	354236 6-9
Cserélhető tárcsa tekercshezSU1 Befogási Ø-höz 6-12 mm	354240 6-12
Alapszekrény	354290